

Registre des tâches

La fiche de travail est utilisée pour documenter les paramètres du thermostat pour référence et dépannage futurs.

Lieu du chantier _____

Emplacement du dispositif de commande _____

Thermostat 564 Wi-Fi Invita®

Menu Configuration - Capteurs

Élément	Paramètre
CAPTEUR 1	
CAPTEUR 2	
CAPTEUR 3	
CAPTEUR DE PIÈCE INTERNE	

Élément	Paramètre
CAPTEUR D'HUMIDITÉ INTERNE	
COMPENSATION PIÈCE	
COMPENSATION DU PLANCHER	
COMPENSATION DE L'HUMIDITÉ	

Menu Configuration - Relais

Élément	Paramètre
TYPE DE CHAUFFAGE	
ÉQUIPEMENT	
CHAUFFAGE PAR PLANCHER RADIANT	
DIFFÉRENTIEL DE CHALEUR 1	
DIFFÉRENTIEL DE CHALEUR 2	
DÉLAI DE CHALEUR 2	
DIFFÉRENTIEL DE CHALEUR 3	
DÉLAI DE CHALEUR 3	
DIFFÉRENTIEL DE CHALEUR 4	
DÉLAI DE CHALEUR 4	
DIFFÉRENTIEL DE REFROIDISSEMENT 2	
DIFFÉRENTIEL DE REFROIDISSEMENT 2	
DÉLAI DE REFROIDISSEMENT 2	

Élément	Paramètre
DURÉE FONCT. MIN. Y	
DURÉE ARRÊT MIN. Y	
DOUBLE COMBUSTIBLE	
RELAIS ACCESSOIRE 1	
RELAIS ACCESSOIRE 2	
VANNE D'INVERSION DE POMPE À CHALEUR	
RELAIS DE VENTILATEUR	
VENTILATEUR À HRV/ERV	
TYPE D'HUMIDIFICATEUR	
PROTECTION DES FENÊTRES	
QUALITÉ DE LA FENÊTRE	
TYPE DE DÉSHUMIDIFICATEUR	
VERROUILLAGE DU DÉLAI ENTRE CHAUFFAGE/CLIMATISATION	

Menu Configuration - Temp

Élément	Paramètre
CHAUFFAGE EN ABSENCE	
LIMITE MIN CHAUFFAGE	
LIMITE MAX CHAUFFAGE	
CLIMATISATION EN ABSENCE	
LIMITE MIN CLIMATISATION	
LIMITE MAX CLIMATISATION	
RÉVEIL MIN. PLANCHER	
DÉPART MIN. PLANCHER	

Élément	Paramètre
RETOUR MIN. PLANCHER	
VEILLE MIN. PLANCHER	
ABSENT MIN. PLANCHER	
MAX. PLANCHER	
ARRÊT PAR TEMPS CHAUD	
ARRÊT EN CAS DE TEMPS FROID	
POINT D'ÉQUILIBRE DE LA THERMOPOMPE	

Menu Configuration - Alertes

Élément	Paramètre
AVERTISSEMENT PIÈCE CHAUDE	
AVERTISSEMENT PIÈCE FROIDE	
AVERTISSEMENT DE FAIBLE HUMIDITÉ	
AVERTISSEMENT DE HAUTE HUMIDITÉ	
DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA THERMOPOMPE AUXILIAIRE	
AVERTISSEMENT DE CHANGEMENT DU FILTRE À AIR	
AVERTISSEMENT DE CHANGEMENT DE LAMPE UV	

Élément	Paramètre
FUITE D'EAU	
ERV	
THERMOPOMPE	
CHAUDIÈRE	
POMPE DE PUISARD	
SERVICE REQUIS	

Configuration - Menu Humidité

Élément	Paramètre
HUMIDIFIER JUSQU'À	
DÉSHUMIDIFIER JUSQU'À	

Configuration - Menu de ventilation à HRV/ERV

Élément	Paramètre
VENTILATION RÉVEIL	
VENTILATION DÉPART	
VENTILATION RETOUR	
VENTILATION VEILLE	

Menu Wi-Fi

Élément	Paramètre
SSID du réseau	
MOT DE PASSE WI-FI	
CODE POSTAL	
SOURCE HEURE	

Élément	Paramètre
ADRESSE IP*	
MASQUE DE SOUS-RÉSEAU*	
PASSERELLE*	
ADRESSE MAC*	

* Informations optionnelles disponibles sur l'écran d'informations WI-FI : ACTIVÉ

Menu Programme

Jour	Événement	Heure	Seuil de chauffage	Seuil de refroidissement
Lun	Réveil			
	Départ			
	Retour			
	Veille			
Mar	Réveil			
	Départ			
	Retour			
	Veille			
Mer	Réveil			
	Départ			
	Retour			
	Veille			

Jour	Événement	Heure	Seuil de chauffage	Seuil de refroidissement
Jeu	Réveil			
	Départ			
	Retour			
	Veille			
Ven	Réveil			
	Départ			
	Retour			
	Veille			
Sam	Réveil			
	Départ			
	Retour			
	Veille			
Dim	Réveil			
	Départ			
	Retour			
	Veille			

Configuration - Menu Durée

Élément	Paramètre
FORMAT DE L'HEURE	
SOURCE HEURE	
FUSEAU HORAIRE	
HEURE D'ÉTÉ	

Configuration - Menu Ventilateur

Élément	Paramètre
VENTILATEUR RÉVEIL	
VENTILATEUR DÉPART	
VENTILATEUR RETOUR	
VENTILATEUR VEILLE	

Configuration - Menu d'affichage

Élément	Paramètre
UNITÉS DE TEMPÉRATURE	
LUMINOSITÉ - ÉCRAN ACTIF	
LUMINOSITÉ - ÉCRAN INACTIF	
THÈME	
LANGUE	
AFFICHAGE DE L'HEURE INACTIF	
AFFICHAGE D'HUMIDITÉ INACTIF	
AFFICHAGE EXTÉRIEUR INACTIF	



A WATTS Brand

Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Tél. : 1 800 438-3903 • Télécopie : 250 984-0815
watts.com/tekmar